


ムラ取り クッションシート



ムラ取り クッションシート (圧胴用糊付)

サイズ	0.3x215x320mm	12枚入
	0.3x320x430mm	12枚入

封筒印刷において

- 貼り合せ部分の印刷ムラを軽減
- 適正な加圧により封筒へのシワを軽減
- 窓アキ封筒(セル窓・ブラ窓)の汚れを防止

通常のオフセット印刷において

- 印刷ムラ(特に網点ムラ)の軽減
 - カールした印刷紙のシワの軽減
 - コストダウンにもつながる
- ※ブランケットへのダメージを軽減し寿命が延びます。

使用方法

- ① ムラ取りクッションシートを画像より少し大きめにカットします。
- ② 印刷機の印圧を0.3mm軽く調整してください。
- ③ 圧胴に画像を転写させます。(わざと胴刷りさせる)
- ④ 茶色の紙をはがしたムラ取りクッションシートを圧胴の画像の上に貼って使用します。(赤色面が表になります。)

※圧胴からはがしにくくなる場合がありますので、1週間を目安に貼り替え下さい。